

Specyfikacja techniczna



DZ 100 RR Pierścienie redukcyjne



Zalety: Pierścienie redukcyjne ząbkowane dla lepszego dopasowania

Średnica/mm	Grubość/mm	Otwór/mm	Pasuje do
25,4	2	20	DT 300 U (325350)
25,4	2,5	20	DT 602 A + DT 600 U
22,23	1,2	15,88	Otwór 22,23 mm
22,23	1,2	20	Otwór 22,23 mm
30	2	25,4	Otwór 30,00 mm
25,4	9	20	DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A
25,4	2	22,23	Otwór 25,4 mm
30	2,5	25,4	Otwór 30,00 mm
30	2,5	20	Otwór 30,00 mm
30	2	22,23	Otwór 30,00 mm
30	2	20	Otwór 30,00 mm
25,4	11	20	DT 602 A + DT 600 U